

Garant**Spånbrydertapper HSS-E-PM, DLC, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132610 M6
GTIN	4045197648815
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **DLC-belægning sp^2** af nyeste generation.

Meget stabil udførelse, med **skæreansnit** og **speciel skæregeometri** til **kobbermaterialer**.

Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8%).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	6 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	80 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	DLC
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	CS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper