

**Garant****Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form E 6HX, TiN, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139185 M3,5
GTIN	4045197509192
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12). **Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.**

**Toleranceklasse:** ISO 2X/6HX.

**Form E** (start: 1,5 – 2 omgange) til **dybe gevind ved kort udløb**. **Gevindet skæres ud indtil tæt på boringsbunden.**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den **multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer**.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 4 mm

Skaftfirkant  $\square$ : 3 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 3,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,6 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	4 mm
Skaftfirkant $\square$	3 mm
Samlet længde L	56 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi	3,25 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevinddybde	10,5 mm
Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	TiN
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap