

Garant**Messing-spånbrydertapper kort, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132600 M4
GTIN	4045197072122
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spånvinkel 6° og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Anvendelse:

Som maskinsnittap eller til efterskæring ved håndkraft.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Gevind-Ø	4 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	4,5 mm

Samlet længde L	45 mm
Skafffirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	betinget egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	13 m/min	N
tør	egnet		