

Garant GREENPLUS

Føjeforbindelse 6GP38, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088069 250
GTIN	4062406423582
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP38**. Hurtigt hærdende universalprodukt med højeste styrke til statiske forskydningspændinger og dynamiske belastninger. Til fastgørelse af tandhjul, remskiver, rotor-/akselforbindelser på elmotorer.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Dynamisk viskositet	3000 - 6000 mPas
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	250 ml

Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Flammepunkt	100 °C
Maks. spaltømål	0,25 mm
egnet til materiale	Metal
Farve	grøn
Lagertemperatur	5 - 23 °C
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
Kemisk basis	Methakrylat
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Til gevindstørrelse op til	M36
Form	flydende
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,09 g/cm ³
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	hurtigt hærdning
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter