



LED-maskinlampe ring, Type: 160mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081439 160 |
| GTIN | 4260131238895 |
| Artikelklasse | 08C |

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste LED-maskinlamper i **aluminiumshus** og en satineret akrylskive giver en **homogen 160 grader udlysning**.

- **Refleksions- og blændfri, flakker ikke.**
- **Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.**

Ringbelysning „Kreislicht“ til skyggefri 360° belysning rundt om spindlen på fræse- og boremaskiner. Flexibel fastgørelsesmulighed på forskellige maskintyper takket være justerbar magnetholder.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive gummiindkapslede magneter, strømforsyning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------|
| Samlet højde | 42 mm |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Lyseffekt | 7,5 W |
| Lyskilde | LED-modul |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |

| | |
|------------------|-------------|
| Lysnet | 460 lm |
| ATEX-zone | Ingen |
| Nominel spænding | 24 V |
| Indvendig Ø | 100 mm |
| Udvendig Ø | 160 mm |
| Produkttype | Maskinlampe |