

**Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 130, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300347 10
GTIN	4062406409708
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------