



## Anhugningsspiral Quick Lift DSR, Gevind-Ø: M12X1,75



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, kraftig stål anhugningsspiral Quick Lift DSR til at skrue i. Kan drejes 360° og svinges 180°. Tidsbesparelse på op til 80 % i forhold til en skrue af en klassisk hvirvelring (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drejelighed under belastning.** Enkel håndtering takket være et rent mekanisk system. Vedligeholdelsesfri, sikker og pålidelig. Ved at trykke skrukehovedet ind kan Quick Lift-DSR fastgøres i det indvendige gevind inden for få sekunder. Dette foregår helt mekanisk ved at betjene en fjeder.

#### Bemærk:

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	27 mm
Højde, mellemstykke B	40 mm
Skrukehoved-Ø C	45 mm
Øjetykkelse F	17 mm

Øjevidde E	38 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	0,65 t
Afstand, mellemstykkeøje D	53 mm
Højde, skruehoved A	40 mm
Vægt	0,9 kg
Anhugningsspiralbredde G	76 mm
Gevindlængde L	23 mm
Gevind-Ø	M12×1,75
Produkttype	Anhugningsspiral