

## Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 10
GTIN	2050000964985
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

#### Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

#### Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

### Teknisk beskrivelse

Ø	10 mm
Materiale, overflade	forzinket
Gevind	M3 mm
Gevindbøsning	ja
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Højde	4,5 mm
Nom. holdekraft	4 N
Højde med gevind	11,5 mm
Vægt	3 g

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet

---

## Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
---	-----------