

Garant**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202820 12
GTIN	4045197662781
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltlebet sidefrigangsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	12 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Skaftform	HB
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	150 mm
Skærlængde L_c	60 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	110 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	55 m/min	K
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		