

**Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300267 6
GTIN	4062406419370
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900	6
Udvendig Ø D	25 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi

HPC

Produkttype

Fladespændepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300267-6>