



**PU-slangesæt High Vis med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm,
Anvendelig slangelængde: 5m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080246 5
GTIN	7391390442215
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Slangesæt i signalfarve grøn (High-visible).

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stål-nippel.

Teknisk beskrivelse

Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	5 m
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Farve	grøn
Indvendig slange-Ø	8 mm
maks. driftstryk	16 bar
Produkttype	Slange

Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080290 1/2

SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080285 1/2