



## Antræksbolte Mazak, form A, med boring, Passer til konus: 50M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308670 50M
GTIN	4062406544546
Artikelklasse	32Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Plandrejjet på endefladen.**

Ikke tætnet.

#### Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

#### Anvendelse:

- **Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).**
- **I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).**

#### Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

### Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Gevind M	M24
Passer til konus	50
Samlet længde L	65,4 mm

Borings-Ø	10 mm
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	28,95 mm
L <sub>1</sub>	25,4 mm
Krave-Ø D	35,56 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	CAT
Produkttype	Antræksbolte