

Garant**HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203028 4
GTIN	4045197527622
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og **specialcoating**.

Tolerance, nom. Ø: f8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 35 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 11 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Hjørneafrundning r_v : 0,1 mm

Tilspænding f_z til beskæring i Inconel: 0,035 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	4 mm
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,035 mm
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skærlængde L_c	11 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørneafrunding r_v	0,1 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Skaftfræser