

Garant**ER-spændetangspatron ultrakort, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300445 16
GTIN	4062406545352
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. **Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions – spændemøtrik.** Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 – form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 27 mm

Udvendig Ø D: 24 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	24 mm
Til ER-spændetænger	16 mm
Udragende længde, A-mål	27 mm

Nøglevidde str.	19 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron