

Garant**ER-spændetangspatron ultrakort, SK 50, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300446 25
GTIN	4062406545369
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. **Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions – spændemøtrik.** Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 – form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 25 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	25 mm
Udragende længde, A-mål	25 mm
Udvendig Ø D	32 mm

Nøglevidde str.	24 mm
Spænde-Ø D ₁	1-16 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron