

**3M****VHB™-tape, grå, Breddexlængde (mmxm): 19X11**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Artikelklasse	08M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**3M™ GPH-110GF** består af en skumgummikerne, der kan tilpasses, og er modstandsdygtig mod høje temperaturer. Den anvendes til hurtig og enkel oprettelse af en stærk, holdbar og permanent forbindelse.

### Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Farve	grå
temperaturbestandig op til	150 - 230 °C
Tykkelse	1,1 mm
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Klæbemiddel	akrylat
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Mindst holdbar til	24 måned

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Producentbetegnelse	GPH-110GF
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Bredde	19 mm
Længde	11 m
Klæbekraft på stål	3,7 N/mm
Produktnavnsegenskab	grå
Produkttype	Klæbebånd