



MultiMaster MM 700 Max, Type: 72296862



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

077804 72296862

GTIN

Artikelklasse

03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og reovering med bimetalsavklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

Leveringsomfang:

1x universal E-Cut savklinge (44 mm), L-BOXX.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning

Med kabel

Effektforbrug

450 W

Vægt	1,6 kg
Producentbetegnelse	MM 700 MAX
Svingningstal	10000 min ⁻¹
Værktøjsholder	StarlockMax
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 2,0 grader
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Oscilleringsenheder

Tilbehør

E-Cut-savklinge, diamant Skærebredde 44 mm	077885 44
E-Cut-savklinge, HM, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077858 35
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 50 mm	077870 50
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-savklinge, Carbide-Pro Skærebredde 35 mm	077891 35
E-Cut-savklinge, diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
HM-rasper, trekantet	077888
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85
Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 32 mm	077884 32
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 35 mm	077844 35
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 42 mm	077884 42

E-Cut-savklinge, bimetal, Fine Skærebredde 30 mm	077857 30
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-savklinge, bimetal, Precision Skærebredde 35 mm	077850 35
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75
E-Cut-savklinge, diamant, 1,2 mm	077887
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-savklinge, diamant, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077849 35
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-savklinge, Carbide Pro Skærebredde 35 mm	077893 35
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
E-Cut-savklinge, bimetal, Universal Skærebredde 44 mm	077856 44
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 65 mm	077840 65
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 65 mm	077844 65
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 20 mm	077847 20
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut3 dele Udførelse SET	077859 SET
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 35 mm	077840 35
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 35 mm	077870 35
Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90