

Garant**GARANT Master Ni-Based torusfræser HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 4/0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206371 4/0,5
GTIN	4062406565237
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt substrat specielt til spåntagning af **Nikkel-baserede legeringer**. Nyudviklet belægning.

Anvendelse:

Til fræsning af **nikkel-baserede legeringer med høj varmhårdhed**.

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	16 mm
Fristilling-Ø D_1	3,8 mm
Spiralvinkel	35 grader
Skærlængde L_c	11 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skær-Ø D_c	4 mm
Skærradius R_1	0,5 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,018 mm
Serie	Master Ni-based

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	pink
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Inconel	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------