



MultiMaster AMM 500 Plus Top Batteri, Type: 71293361



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

077815 71293361

GTIN

Artikelklasse

03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.

Leveringsomfang:

Tilbehørsæt med 30 dele, 1× udsugningsanordning, 1× værktøjskuffert af plast.

Inkl. 1× hurtiglader ALG 80, 2× litium-ion-batterier (18 V / 3 Ah).

Tilbehørsæt med 30 dele bestående af: 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (Ø 75), 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibeplade med huller, hver 1× slibebark med huller (K60, K80, K120, K180).

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073834 – 073845.

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	3 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	AMM 500 PLUS TOP
Batterispænding	18 V
Vægt	1,8 kg
Værktøjsholder	Starlock, Starlock Plus
Svingningstal	11000 - 18500 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 1,7 grader
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

Tilbehør

E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100

Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut3 dele Udførelse SET	077859 SET