



Minisav til håndsavsklinger – med bimetalklinge 24 tænder, Type: 300



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	580900 300
GTIN	7311518017545
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Robust savklingeholder i sprøjttestøbt letmetal med enkel klingespænding. Samlet længde 330 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Anvendelse:

Til bekvem, også plan savning med savklinger af metal nr. 582500 – 582970, på snævre, utilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive SANDFLEX® bimetalhåndsavklinge.

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	250 mm
Produkttype	Nedstryger

