


Garant**Vendeplatter til NC-forbor, HB225, Type: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231521 10
GTIN	4062406565510
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. **Ikke egnet til gravering.**

Bemærk:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	10
Belægning	AlCrN
Antal skift/skær	4
ISO-kode	SOGT 080208
Type	HB225
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til boring

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		