


Garant**Vendeplatter til NC-forbor, HB225, Type: 10G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231521 10G
GTIN	4062406565527
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse**Anvendelse:****Anvendes kun til gravering.****Bemærk:** $a_p = \text{maks. } 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm til } 0,02 \text{ mm}$.**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode	SOGT 080201
Antal skift/skær	4
Belægning	AlCrN
Type	106114G3
Type	HB225
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		