

REGO-FIX▲

ER 40-spændetang secuRgrip-udtrækningssikring, Spænde-Ø d: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309423 20
GTIN	2050002050075
Artikelklasse	33B

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetænger med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud. Fuldstændigt hærdede og slebne. Mulighed for omtrentlig længdeforindstilling via integreret skrue på spændetangens bund.

Beskrivelse:

Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændetænger giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

Fordel:

- **Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.**
- **Længere levetid for værktøjerne.**
- **Vibrationsdæmpende effekt af spændetangen.**
- **Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsysteem.**
- **Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.**

Anvendelse:

Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsysteem bevares. Først klikkes spændetangen i spændemøtrikken. Skru derefter fræseren i til den ønskede længde (sæt indstillingskruen let på mod fræseren, hvis det ikke allerede er sket på forhånd).

Passer til:

Alle hårdmetalfræsere med standard Weldon-flade.

Specialtilbehør:

Gevindindsats nr. 309426.

Bemærk:

Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	20 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	med udtrækningssikring
Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	57,5 mm
Produkttype	Spændehoved