

Garant**GARANT Master Ni-Based HM-skaftfræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203048 8
GTIN	4062406565725
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel slibning med **toruslignende skærekant-afrunding**.

Innovativt substrat specielt til spåntagning af **Nikkel-baserede legeringer**. Nyudviklet belægning.

Anvendelse:

Til fræsning af **nikkel-baserede legeringer med høj varmhårdhed**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 203028.

Teknisk beskrivelse

Hjørneafrundning r_v	0,2 mm
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,065 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	35 grader
Samlet længde L	63 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	25 mm
Skærlængde L_c	21 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D_c	8 mm
Antal tænder Z	4

Skaft-Ø D _s	8 mm
Fristilling-Ø D ₁	7,7 mm
Serie	Master Ni-based
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Inconel	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/203048-8>