


**Garant****Krympepatron med kølekanalboringer, SK 50 A = 120, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302308 8
GTIN	4062406544614
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
	302412 20/8

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50

308720 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

308740 50

Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50

308790 50

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1  
20/8 mm

302415 20/8

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50

308605 50

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50

308760 50

Antræksbolt tætnet Passer til konus 50

308660 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere  
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

Antræksbolt tætnet, form A Passer til konus 50

308610 50