

Garant**HM-fasfræsere 60°, ubelagt, Ø e8 DC: 3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	208068 3
GTIN	4062406538149
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

Udførelse:**Tolerance:** Spidsvinkel $\pm 1^\circ$.**Anvendelse:**

- Forsænkning
- Affasning

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasvinkel	30 grader
Antal tænder Z	2
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skærlængde L _c	8 mm
Fasefræsning	30 grader
Samlet længde L	57 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Skær-Ø D _c	3 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	VHM
Norm	Fabriksstandard
Type	N

Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Fasfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
GG (G)	egnet	55 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------