

Garant**GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, ubelagt, Ø e8 DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203207 20
GTIN	4062406565909
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til sletbearbejdning.

Special geometri til optimal spåntransport.

Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	60 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Tolerance, nom. Ø	h6
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Antal tænder Z	5
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Samlet længde L	125 mm
Spiralvinkel	38 grader
Fristilling-Ø D_1	19,5 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Skær-Ø D_c	20 mm

Tilspændingsretning	Vandret
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	70 mm
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,1 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	550 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N

PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB