

Garant**GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, ubelagt, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203207 8
GTIN	4062406565862
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til sletbearbejdning.

Special geometri til optimal spåntransport.

Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	h6
Antal tænder Z	5
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Spiralvinkel	38 grader
Skær-Ø D _c	8 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Skærlængde L _c	24 mm
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Samlet længde L	70 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	30 mm
Tilspændingsretning	Vandret

Fristilling-Ø D ₁	7,8 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	550 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N

PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB