

**Garant****Krympepatron med kølekanalboringer, SK 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302313 10
GTIN	4062406544706
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Kølekanaler	låsbar
Udvendig Ø D	31,4 mm

Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50