

**Garant****ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron, Til ER: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309617 20
GTIN	4062406545048
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.  
Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spænde kræfter.

**Passer til :**

Præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>

Samlet længde L: 22,6 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Gevind: M28×1

Maks. tilspændingsmoment: 80 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind	M28×1
Udvendig Ø D	38 mm
Til ER	20 mm
Samlet længde L	22,6 mm
Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik