

**Garant**

mini-skæreplade til uddrejning, indvendigt med spånbryder højre, HB720, Ø  
D<sub>min</sub>: 7,8mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270021 7,8
GTIN	4062406564872
Artikelklasse	21I

**Teknisk beskrivelse**

Kilevinkel $\alpha$	70 grader
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	0,15 - 0,5 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	1,3 mm
Plattestørrelse Ø d	6 mm
Spids-midte-afstand $L_3$	4,65 mm
Radius R	0,2 mm
Min. Ø $D_{min}$	7,8 mm
Plattetykkelse T	3,65 mm
Belægning	TiCN
Type	HB720

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		