

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	2,39 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	100 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	8,4 mm

Skær-Ø $D_c$	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	30 mm
Ø $D_3$	10 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser