

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	1,15 grader
Ø D ₃	19 mm
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,4 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	44 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
Serie	Power Q
Udhængslængde L ₁	60 mm
Indstillingsvinkel κ	20 grader

Samlet længde $L_{i,alt}$	140 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	48 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser