

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	12,4 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø D_c	20 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	130 mm
passende vendeskærplatter	ANGX10T308ZE.R
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm

Ø D ₃	14 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	34 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,62 grader
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser