

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	150 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	2
Skær-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	50 mm
passende vendeskærplatter	ANGX10T308ZE.R
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Indstillingsvinkel κ	20 grader

Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	8,4 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	2,39 grader
$\varnothing D_3$	10 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser