

HEDI

Maskinlampe, Type: 9LED-24V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning. Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag. Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	24 V
Energiforsyning	Med kabel
Lysnet	1140 lm
Lyseffekt	12 W

ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Strålingsvinkel, fast	60 grader
Lysfokusering	Fokuseret lyskegle
Produkttype	Maskinlampe