

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	26 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	8,4 mm
Holdegevind M	M8
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
Skær-Ø D _c	16 mm

Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,39 grader
Indvendig køling	ja
$\varnothing D_2$	13 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser