

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	17,4 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	44 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
passende vendeskærplatter	ANGX10T308ZE.R

Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α_{maks}	1,15 grader
Holdegevind M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	35 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser