

Garant**GARANT Master Ni-Based HM-skaftfræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203048 3
GTIN	4062406565480
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel slibning med **toruslignende skærekant-afrundning**.
Innovativt substrat specielt til spåntagning af **Nikkel-baserede legeringer**. Nyudviklet belægning.

Anvendelse:

Til fræsning af **nikkel-baserede legeringer med høj varmhærdhed**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 203028.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	57 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,03 mm
Fristilling-Ø D_1	2,8 mm
Hjørneafrundning r_v	0,2 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D_s	6 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	13 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	40 grader

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær-Ø D _c	3 mm
Serie	Master Ni-based
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Inconel	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------