

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	24,4 mm
Serie	Power Q
Indvendig køling	ja

Rampingvinkel α_{maks}	0,82 grader
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser