

**Garant**

**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/7mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig køling	ja
Antal skær Z	7
Serie	Power Q
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	34,4 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	20 grader

Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø $D_c$	42 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	82 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,58 grader
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser