

**Garant**

**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	44 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Serie	Power Q
Indvendig køling	ja
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Antal skær Z	8

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Ramplinglængde $L$ for $\alpha_{\text{maks}}$	42,4 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,47 grader
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Indstillingsvinkel $\kappa$	20 grader
Fz Helix	0,8
Skafudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser