

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendepatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	8
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Skær-Ø D_c	52 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	98 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	102 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,45 grader
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	44,4 mm
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Ø D_3	46 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser