

**Garant**

**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/7mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	55,4 mm
Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	40 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	120 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm

Indstillingsvinkel $\kappa$	20 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Holdeboring- $\emptyset$	22 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,36 grader
Antal skær Z	7
$\emptyset D_3$	57 mm
Skær- $\emptyset D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
Skafatudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser