

Mitutoyo

Vippeindikator følerarmslængde 15,2 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,1/40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

436281 0,1/40

GTIN

4946368676104

Artikelklasse

44A

Beskrivelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

2/1000-aflæsning.

Mitutoyo – Målesystem med ædelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,002 mm
Målekugle-Ø	2 mm
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	4 μ m
Måleværdi-hystereseseinterval f_u	2 μ m
Indspændingskaft-Ø h6	8 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Måleområde i hver retning	0,1 mm
Svingeområde	2×110 grader
Afvigelsesinterval f_e	3 μ m
Målekraft	0,15 N
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG