



Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Udhængslængde L_1	26 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	35 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	6 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	14,25 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,8 grader
Samlet længde $L_{i, alt}$	110 mm
passende vendskærsplatter	TOMT060508
Antal skær Z	2
Ø D_3	15 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------