



Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	38 mm
passende vendskærsplatter	TOMT060508
Rampinglængde L for α_{maks}	14,25 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	35 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,8 grader
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	6 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------