

Garant

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213052 32/5 |
| GTIN | 4062406566340 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Ø D ₃ | 26 mm |
| Ramplinglængde L for α _{maks} | 24,4 mm |
| Skær-Ø D _c | 32 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{min} | 58 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 20 grader |
| Indvendig køling | ja |
| Samlet længde L _{i alt} | 150 mm |
| Serie | Power Q |
| passende vendeskærplatter | ANGX10T308ZE.R |
| Udhængslængde L ₁ | 70 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Skaft-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 62 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 0,82 grader |
| Cirkulær borefræsning a_p | 1 mm |
| Antal skær Z | 5 |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |