

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	10 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	8,4 mm
Antal skær Z	2
Udhængslængde L ₁	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	26 mm
Skaft-Ø D _s h6	16 mm
Skær-Ø D _c	16 mm
Rampingvinkel α _{maks}	2,39 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser