

**Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	19,25 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,6 grader
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Udhængslængde L_1	29 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	45 mm
Ø D_3	20 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------